

DCNM-WD Thiết bị thảo luận không dây DICENTIS



Thiết Bị Không Dây (DCNM-WD) của DICENTIS Hệ Thống Hội Thảo Không Dây cho phép người tham gia phát biểu, đăng ký yêu cầu phát biểu và lắng nghe phát biểu trong suốt cuộc họp.

Có thể lập cấu hình thiết bị một cách dễ dàng thành sử dụng-đơn, sử dụng-kép hoặc chủ tọa Thiết Bị Không Dây qua giao diện trình duyệt web của Điểm Truy Cập Không Dây (DCNM-WAP).

Chức năng

Thông tin chung

- Thiết Bị Không Dây kết nối với DCNM-WAP.
- Kiểu sử dụng đơn lẻ, sử dụng-kép hay chủ tọa đều có thể lập cấu hình qua giao diện trình duyệt web.
- Nút tắt tiếng.
- Hoạt động trong dải tần (không cần giấy phép):
 - 2,4 GHz.
 - 5 GHz (UNII-1, UNII-2, UNII-2 mở rộng và UNII-3).
- Chức năng sử dụng kép bằng cách dùng mô-đun phần mềm.

Giọng nói rõ ràng

- Luôn đảm bảo có được giọng nói rõ ràng tối đa.
- Thiết Bị Không Dây kết nối với DCNM-WAP.
- Thiết bị này cho âm thanh rõ ràng nhờ tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu rất cao và lựa chọn tần số thông minh.
- Loa và micro có thể cùng hoạt động một lúc để có trải nghiệm cuộc họp trực diện. Để tránh phản hồi âm thanh, bộ triệt âm phản hồi được tích hợp.

Không Nhiễu.

- Dựa trên WiFi tiêu chuẩn.
- Chuyển đổi kênh tần số tự động liền mạch.

- ▶ Bộ Pin có thể tháo rời, dễ thay và sạc
- ▶ Có thể lập cấu hình thành người tham gia, sử dụng-kép hoặc chủ tọa Thiết Bị Không Dây bằng cách sử dụng giao diện trình duyệt web
- ▶ Có thể mở rộng chức năng với mô-đun phần mềm mà không cần thay đổi phần cứng

- Kiểm tra phạm vi phủ sóng WiFi.
- Giải Thuật Khắc Phục Tồn Hại Gói.

Bảo mật

- DICENTIS Hệ Thống Hội Thảo Không Dây và Thiết Bị Không Dây có kết nối an toàn khi sử dụng WPA2 để ngăn ngừa khả năng bị nghe trộm và truy cập trái phép.
- Tính năng mã hóa đảm bảo rằng thông tin bên trong hệ thống được giữ bí mật.

Micro

- Có ổ cắm để kết nối với micro cắm rời (DCNM-HDMIC, DCNM-MICS hoặc DCNM-MICL).

Tai nghe và loa

- Các Thiết Bị Không Dây có hai kết nối tai nghe và điều khiển (bên tay trái và tay phải) để có thể nghe người phát biểu một cách rõ ràng, ngay cả khi có quá nhiều tiếng ồn trong môi trường xung quanh.

Bảo trì pin

- Bộ Pin (DCNM-WLIION) có thể sạc được.
- Bộ Pin lithium-ion này có thể được tháo và thay thế chỉ trong vài giây, cho phép sắp xếp lịch sạc pin với tính linh hoạt tối đa.
- Quản lý pin thông minh thông qua điều khiển giao diện trình duyệt web (tình trạng pin và đếm thời gian sử dụng).

Nút điều khiển và đèn báo

- Ở mặt trên:
 - Micro có đèn chỉ báo màu đỏ hoặc xanh lục:
 - **Màu đỏ** cho biết micro đang hoạt động.
 - **Màu xanh lục** cho biết yêu cầu phát biểu đã được chấp nhận.

- Đèn LED chỉ báo trên thiết bị cho biết:
 - Trạng thái micrô bật - **Màu đỏ**.
 - Có thể phát biểu- **Màu trắng**.
 - Ưu tiên - **Màu trắng** (chỉ dành cho chủ tọa).
 - Yêu cầu phát biểu - **Màu xanh lục**.
- Phía tay trái và tay phải
 - Các nút xoay điều chỉnh âm lượng của tai nghe.
- Ở mặt sau:
 - Đèn LED chỉ báo màu đỏ là pin yếu.
- Phía dưới đế:
 - Công tắc 'Khởi tạo lại' được gắn chìm để ngắt kết nối Thiết Bị Không Dây được kết nối với Điểm Truy Cập Không Dây (DCNM-WAP).

Nội liên thông

- Ổ cắm dành cho micrô cắm rời.
- Hai jack cắm stereo dành cho tai nghe 3,5 mm (0,14 in).

Ghi chú lắp đặt/lắp cấu hình

Đây là sản phẩm chuyên dụng nên chỉ được lắp đặt, sử dụng và bảo trì bởi kỹ thuật viên đã được đào tạo chuyên môn.

Bao gồm bộ phận

Số lượng	Thành phần
1	DCNM-WD Thiết Bị Không Dây

Thông số kỹ thuật

Điện

Điện áp đầu vào (VDC)	7.50 VDC
Công suất tiêu thụ (W)	4.50 W
Thời gian hoạt động (giờ)	> 24 h (20% nói, 80% nghe)
Phản hồi tần số (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Tổng méo sóng hài + nhiễu (%)	0.10%
Dải động tối đa (dB)	90 dB
Hệ số tín hiệu nhiễu (> giá trị ấn định) (dB)	90 dB
Trở kháng tải lượng tai nghe (ohm)	32 ohm - 1000 ohm
Công suất đầu ra tối đa ()	15 mW

Sóng vô tuyến

Tiêu chuẩn Wi-Fi	IEEE 802.11n
------------------	--------------

Băng tần	2.4 GHz và 5 GHz (Miễn phí giấy phép ISM)
----------	---

Đầu vào âm thanh

Mức đầu vào âm thanh danh định (dBSPL)	80 dB SPL
Mức đầu vào âm thanh tối đa (dBSPL)	110 dB SPL

Đầu ra âm thanh

Mức đầu ra âm thanh danh định (dBSPL)	72 dB SPL
Mức đầu ra âm thanh tối đa (dBSPL)	80 dB SPL
Mức đầu ra danh định (dBV)	0 dBV
Mức đầu ra tối đa (dBV)	3 dBV

Cơ

Kiểu lắp	Lắp trên bàn
Kích thước (C x D x R) (mm)	72 mm x 259 mm x 139 mm
Kích thước (C x D x R) (in)	2.80 in x 10.20 in x 5.50 in
Trọng lượng (g) (không kèm bộ pin)	590 g
Trọng lượng (lb) (không kèm bộ pin)	1.30 lb
Trọng lượng (g) (kèm bộ pin)	1051 g
Trọng lượng (lb) (kèm bộ pin)	2,32 lb
Mã màu (RAL)	RAL 9017 đen giao thông

Đặc tính môi trường

Nhiệt độ vận hành (°C)	5 °C – 45 °C
Nhiệt độ vận hành (°F)	41 °F – 113 °F
Nhiệt độ bảo quản (°C)	-20 °C – 70 °C
Nhiệt độ bảo quản (°F)	-4 °F – 158 °F
Độ ẩm tương đối khi vận hành, không ngưng tụ (%)	5% – 95%

Thông tin đặt hàng

DCNM-WD Thiết bị thảo luận không dây

DICENTIS Thiết Bị Không Dây. Micrô cầm rời và bộ pin cần được đặt hàng riêng.

Mã đơn hàng **DCNM-WD | F.01U.298.719**

F.01U.374.037 F.01U.400.631 F.01U.429.668

Phụ kiện

DCNM-HDMIC Micrô định hướng cao

Micrô Có Khả Năng Định Hướng Cao DICENTIS dành cho Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS hoặc Hệ Thống Hội Thảo Không Dây DICENTIS.

Mã đơn hàng **DCNM-HDMIC | F.01U.269.132**

F.01U.374.038

DCNM-MICS Micrô thân ngắn

Micrô thân ngắn DICENTIS dành cho Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS hoặc Hệ Thống Hội Thảo Không Dây DICENTIS.

Mã đơn hàng **DCNM-MICS | F.01U.288.448**

F.01U.374.039

DCNM-MICL Micro cần dài

Micrô thân dài DICENTIS dành cho Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS hoặc Hệ Thống Hội Thảo Không Dây DICENTIS.

Mã đơn hàng **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-WLIION Bộ pin dành cho DCM-WD

Bộ Pin dành cho Thiết bị Không dây (DCNM-WD và DCM-WDE), lithium-ion, 7,5 Vdc, 12800 mAh, màu: Than.

Mã đơn hàng **DCNM-WLIION | F.01U.298.790**

F.01U.410.599

DCNM-WCH05 Bộ sạc cho 5x bộ pin

Bộ sạc cho sạc tối đa 5 Bộ Pin (DCNM-WLIION). Màu đen: RAL 9017.

Mã đơn hàng **DCNM-WCH05 | F.01U.298.809**

F.01U.400.589 F.01U.429.667

DCNM-WTCD Vali hội thảo không dây

Hộp đựng để bảo quản và vận chuyển mười thiết bị thảo luận không dây DICENTIS, mười micrô định hướng cao, mười micrô thân ngắn hoặc dài, WAP, PSU và hai bộ sạc.

Mã đơn hàng **DCNM-WTCD | F.01U.336.014**

Tùy chọn phần mềm

DCNM-LSDU Bản quyền 2 đại biểu đồng thời

Giấy phép phần mềm DICENTIS dùng để bật chức năng sử dụng kép tại chỗ ngồi cho thiết bị Hội Thảo DICENTIS, thiết bị Hội Thảo DICENTIS với bộ chọn ngôn ngữ, thiết bị Hội Thảo DICENTIS với màn hình cảm ứng và thiết bị không dây DICENTIS.

Mã đơn hàng **DCNM-LSDU | F.01U.310.246**

Dịch vụ

Gói 12 tháng bảo hành mở rộng DICENTIS không dây EWE-DCNWD-IW

12 months warranty extension

Mã đơn hàng **EWE-DCNWD-IW**



<https://www.boschsecurity.com>